



SERVIDOTACIONES

SERVICIOS Y DOTACIÓN INDUSTRIAL

FILTRO PARTICULADO 2097

LÍNEA 2000



DESCRIPCIÓN

Filtro particulado de alta eficiencia referencia 2097, diseñado para brindar protección respiratoria contra partículas y aerosoles, con alivio para niveles molestos de vapores orgánicos. Compatible con respiradores reutilizables de media cara y cara completa con conexión tipo bayoneta.

COMPOSICIÓN

- Medio filtrante de alta eficiencia.
- Estructura resistente y liviana.
- Conexión tipo bayoneta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Filtro de alta eficiencia tipo P100.
- Ayuda a proteger contra partículas con y sin aceite.
- Alivio para niveles molestos de vapores orgánicos.
- Diseño liviano para mayor comodidad del usuario.
- Instalación rápida y segura.
- Ajuste compatible con sistemas reutilizables 3M de media cara y cara completa.
- Ideal para trabajos prolongados por su baja resistencia a la respiración.

USOS Y APLICACIONES

Apto para industrias como metalmecánica, farmacéutica, minería, laboratorios, mantenimiento, pintura, manejo de polvos, humos y neblinas, y procesos donde se requiera filtración de material particulado con alivio de vapores orgánicos a nivel molesto.

COMPATIBILIDAD

	Serie 6000 Media Cara: 6100, 6200, 6300
	Serie 7500 Media Cara: 7501, 7502, 7503
	Serie 6000 Cara Completa: 6700, 6800, 6900
	Serie 7000 Cara Completa: 7800S, 7800M, 7800L

APROBACIÓN / PROTECCIÓN

Aprobación NIOSH: P100.
Protección contra material particulado y alivio para niveles molestos de vapores orgánicos.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

Conservar en su empaque original, en lugar seco y limpio. Revisar fecha de fabricación y estado del filtro antes de su uso.

CONDICIONES DE TRANSPORTE

Ambientes secos, frescos y limpios. Evite la humedad.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Verifique la compatibilidad con el respirador.
2. Instale correctamente el filtro en el sistema de bayoneta.
3. Revise el ajuste del respirador antes de ingresar al área de trabajo.
4. Reemplace el filtro si presenta daño, suciedad excesiva o dificultad para respirar.
5. Abandone el área contaminada si presenta mareo o malestar.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

- No usar en atmósferas con menos de 19.5% de oxígeno.
- No usar en concentraciones desconocidas o inmediatamente peligrosas para la salud y la vida.
- No utilizar si el respirador no sella correctamente al rostro.

NOTAS ESPECIALES

Este filtro no suministra oxígeno. Para un desempeño adecuado, debe utilizarse con un respirador compatible y bajo las recomendaciones del fabricante.

¡ Contáctenos !

Calle 10 # 2 - 26 Centro / Pitalito  3145855561
servidotacionesdelhuila@gmail.com